



# SDI/SDX

SASSEUR

**Machine idéale pour le sassage des semoules. Optimisation fluide-dynamique pour une parfaite stratification et distribution du produit sur le tamis. Stabilité, pendant les phases transitoires, garantie grâce à une motorisation révolutionnaire.**

Chambre d'aspiration, solidaire du ramasseur, inclinée pour en garantir un nettoyage parfait. Secteurs de division de la chambre d'aspiration variables en fonction de la quantité de produit sur le tamis. Aspiration réglée par 32 vannes à profil alaire breveté pour le contrôle et le réglage indépendant de l'air sur toute la longueur de chaque quart de tamis.

Machine complète de trois rangées de tamis de 500x500 mm, en alliage léger et de deux chambres d'aspiration indépendantes.

Motorisation constituée de masses rotatives et courroie crantée de transmission garantissant le parfait synchronisme entre les masses excentriques aussi bien dans la phase transitoire de départ/arrêt que en régime de travail. Le groupe est entraîné par un seul moteur standard.

Trémies de sortie des produits passés équipées de déviateurs de flux. Groupe de sortie des produits refusés équipé avec vannes de déviation de flux intégré dans le ramasseur de la machine.


Eclairage par Led avec une tonalité optimale de lumière pour une excellente vision du produit sur les tamis et à consommation énergétique limitée.

Le sasseur est disponible dans deux versions:


- en acier verni (SDI)
- en acier inoxydable (SDX)



SDI



SDX




## Informations techniques

Capacité semoules [t/h]			Tamis		Puissance installée [kW]			Capacité air aspiration [m <sup>3</sup> /min]	Masse [kg]	Volume d'emballage [m <sup>3</sup> ]
Grosses	Moyennes	Fines	Numéro	Surface tamisante nette [m <sup>2</sup> ]	Moteur		Eclairage			
					50 Hz	60 Hz				
3,6 (grano) 2,7 (maïs)	2,3 (grano) 2 (maïs)	1,4 (grano) 1,2 (maïs)	24	5,3	0,75	0,86	0,02	40 ÷ 55	900	8,4

Les caractéristiques techniques des machines peuvent subir des modifications à tout moment, sans obligation de préavis. Les données peuvent ne pas être complètement conformes aux versions en commerce.

1 → Entrée produit  
3 → Sortie produits passés

2 → Aspiration  
4 → Sortie sons



# OCRIM



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)



[www.ocrim.com](http://www.ocrim.com)